

Art nummer	Anslutnings gänga	Rekomenderad rör dimension	min. l/min vid 100 bar
85250002	M7	12 – 30 mm	10 l
85250002	M8	12 – 30 mm	
85251103	1/8"	13 – 30 mm	10 l

Mått: Ø 11 x 31 mm Hål diameter: 90%2 x 0.85 – 45%2 x 0.9 mm  
 Ø 12 x 31 mm Driv munstycke: utan  
 Vikt: 17 g Front munstycke: on request



Art nummer	Anslutnings gänga	Rekomenderad rör dimension	min. l/min vid 100 bar
85251603	1/8"	18 – 60 mm	10 l
85251606	1/4"	18 – 60 mm	10 l

Mått: Ø 16 x 33 mm Hål diameter: 4 x 0.7 – 1.1 mm, depends on the pump capacity  
 Vikt: 30 g Driv munstycken: utan  
 Front munstycke: på begäran



Art nummer	Anslutnings gänga	Rekomenderad rör dimension	min. l/min vid 100 bar
85250006	1/4"	30 – 100 mm	10 l
85250010	3/8"	30 – 100 mm	10 l

Mått: Ø 28 x 56 mm Munstycken: 4 x Ceramic M4  
 Vikt: 200 g Driv munstycken: utan  
 Front munstycke: på begäran



Art nummer	Anslutnings gänga	Rekomenderad rör dimension	min. l/min vid 100 bar
85252806	1/4"	30 – 100 mm	10 l

Mått: Ø 28 x 56 mm Munstycken: 4 x Ceramic M4  
 Vikt: 200 g Driv munstycken: 3 x Ceramic M4  
 Front munstycke: på begäran



Art nummer	Anslutnings gänga	Rekomenderad rör dimension	min. l/min vid 100 bar
85254013	1/2"	70 – 150 mm	20 l
85254019	3/4"	70 – 150 mm	20 l

Mått: Ø 40 x 80 mm Munstycken: 4 x Ceramic M6  
 Vikt: 550 g Driv munstycken: utan  
 Front munstycke: på begäran



Art nummer	Anslutnings gänga	Rekomenderad rör dimension	min. l/min vid 100 bar
85250013	1/2"	70 – 150 mm	20 l

Mått: Ø 40 x 80 mm Munstycken: 4 x Ceramic M6  
 Vikt: 550 g Driv munstycken: 3 x Ceramic M6  
 Front munstycke: på begäran

